

## One Click® 적정 간단하고 안전함



### One Click® 사용자 인터페이스

대형 컬러 터치스크린은 One Click 사용자 인터페이스를 이해하기 쉽고 신속하게 작동할 수 있도록 하는 특징을 가지고 있습니다. 모든 사용자는 전용 단축키 버튼이 포함된 홈스크린이 있어 특정 일상 작업을 바로 시작할 수 있습니다.



### 지능형 뷰렛

뷰렛이 적정기에 설치되면, 적정제가 자동적으로 인식됩니다. 농도 또는 수명과 같은 중요한 데이터는 RFID 칩에 저장되어, 이를 저장하고 모니터링할 수 있는 적정기로 직접 전송됩니다. 따라서 잘못된 적정제 또는 유효기간이 만료된 적정제의 사용이 불가능합니다.



### 사전 정의된 분석법의 조정

이미 테스트를 거친 20개 이상의 분석법이 사전 프로그래밍된 메틀러 토레도 분석법으로서 이용 가능하여 바로 사용할 수 있습니다. 필요할 경우, 이러한 분석법은 잘 구성된 분석법 에디터를 사용하여 쉽게 편집할 수 있고 귀하의 공정에 최적으로 통합될 수 있습니다.



### 유연한 데이터 내보내기

메틀러 토레도 소형 적정기는 데이터를 다루기 위한 다양한 범위의 옵션을 제공합니다. 귀하의 데이터를 CSV, PDF 또는 XML 파일 중 어느 파일로 내보낼지 선택하십시오. 프린터 또는 메모리 스틱과 같은 장치가 USB 포트를 통해 연결될 수 있으며 이러한 장치는 자동적으로 인식됩니다.



### G10S 소형 적정기

G10S 소형 적정기는 간단한 조작을 통해 빠르고 정밀한 전위차 적정에 이상적입니다. 사용하기 쉬운 인터페이스 및 공간 절약 설계로 귀하의 일상 분석을 위한 최적의 선택입니다.

- One Click 사용자 인터페이스를 갖춘 컬러 터치스크린
- 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 중국어, 러시아어, 폴란드어, 한국어 및 포르투갈어 지원 사용자 인터페이스
- 모든 관련 적정제 데이터를 저장하는 RFID 칩을 갖춘 지능형 뷰렛
- 일반적인 USB 프린터 또는 보안 및 GLP 준수 문서 기록을 위한 USB-P25 소형 프린터
- 데이터 전송의 유연함

기능 개요		G10S
One Click® 적정	단축키를 갖춘 사용자별 홈 화면	4
	플러그 앤 플레이 센서 인식	•
	적정제 및 역가를 통한 뷰렛 인식	•
핫 플러그 앤 플레이	Solvent Manager	•
	USB 프린터	•
	메모리 스틱	•
자동화	Rondolino 자동 적정 스탠드	•
사용자 관리	“전문가 - 일상” 사용자 그룹	•
	투여 및 적정 최대 개수	1 내부
뷰렛 드라이브	분석법당 분석법 함수 수	10
	시리즈별 샘플 개수	120
	사전 정의된 메틀러 토레도 분석법	>20
분석법 및 시리즈	분석법 최대 수	5
온라인 도움말		•
데이터 내보내기/인쇄	USB, 이더넷, PDF	•
PC 소프트웨어	LabX 적정 연결성	-
교질기		-
언어	영어 / 독일어 / 프랑스어 / 스페인어 / 이탈리아어 / 중국어 / 러시아어 / 폴란드어 / 한국어 / 포르투갈어	•
	이더넷 (TCP/IP)	1
통신	COM (직렬 저울 연결)	1
	USB 호스트 (프린터, 메모리 스틱, 허브)	2
	TTL I/O	1
	펌프/교반기	1

## 기술 사양

전위차 센서 입력	측정 범위	± 2000 mV
	분해능	0.1 mV
	오차 한계	0.2 mV
분극화된 센서 입력	측정 범위 Ipol/Upol	0 ... 2000 mV/0 ... 200 µA
	분해능 Ipol/Upol	0.1 mV / 0.1 µA
	오류 한계 Ipol/Upol	2 mV / 0.2 µA
	전원 범위 Ipol/Upol	0 – 24 µA AC / 0 – 2000 mV AC
	전원 분해능 Ipol/Upol	0.1 µA / 0.1 mV
PT1000 온도 센서	측정 범위	-20 ... 130 °C
	분해능	0.1 °C
	오차 한계	0.2 °C
뷰렛 드라이브	뷰렛 분해능	뷰렛 부피의 1/20'000
	뷰렛 분해능 (20mL 뷰렛)	1 µL
	오차 한계	뷰렛 부피의 0.2%
	리졸버 분해능	뷰렛 부피의 0.0625%
	충진 및 배출 시간	20초
적정기 치수	너비 x 길이 x 높이	210 x 333 x 320 mm
	중량	4.2 kg
	화면	VGA 5.7" 컬러 TFT
	분해능	640 x 480 pixel



### 메틀러 토레도 코리아(주)

서울본사 서울 송파구 송파대로 155 5층 T. 1588-0180

대전지사 대전 유성구 테크노3로 65 한신에스메카 408호 T. 042-380-1300

영남지사 울산 남구 대학로 146 진향빌딩 9층 T. 1600-0770

기술 변경으로 내용이 변경될 수 있음

© 07/2016 Mettler-Toledo GmbH

스위스에서 인쇄 30610983

Marketing Titration / Global MarCom Switzerland, 1688 PH/AK

[www.mt.com/titration](http://www.mt.com/titration)

더 많은 정보 확인하기

One Click은 스위스, 유럽 연합, 러시아 및 싱가포르에 등록된 메틀러 토레도의 등록 상표입니다.

LabX는 스위스, 미국, 중국, 독일 외 13개국에 등록된 메틀러 토레도의 등록 상표입니다.